


Garant**Perete perforat bilateral, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928071 1000
GTIN	4062406112691
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.

Peretele perforat cu **două fețe** poate fi echipat pe ambele părți, **fără ca una să o afecteze pe cealaltă**.

Panouri perforate din tablă de oțel 9×9 mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

Descriere tehnică

Lățime	920 mm
Greutate	12 kg
Execuția panoului perforat	bilateral
Capacitate portantă	100 kg
Înălțime	481 mm
Adâncime	25 mm

Recomandat pentru tipul	1000 mm
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2