


Garant**Perete perforat bilateral, Recomandat pentru tipul: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	928071 2000
GTIN	4062406113018
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.

Peretele perforat cu **două fețe** poate fi echipat pe ambele părți, **fără ca una să o afecteze pe cealaltă**.

Panouri perforate din tablă de oțel \square 9×9 mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

Descriere tehnică

Execuția panoului perforat	bilateral
Adâncime	25 mm
Lățime	1920 mm
Capacitate portantă	100 kg
Recomandat pentru tipul	2000 mm
Greutate	24 kg

Înălțime	481 mm
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 1500	928201 1500
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300