


Garant

Perete posterior din tablă perforată (pereche de coloane de susținere + 1 panou perforat unilateral), Înălțime 481 mm, Recomandat pentru tipul: 1500

**Date comandă**

Numărul de comandă	928075 1500
GTIN	4062406113032
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Pereche de coloane de susținere din țevă de oțel 100×40×2 mm. **Găuri de suspendare** la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și **bucșe filetate** pe partea frontală pentru prinderea altor module / componente. Între coloane se află un perete din tablă de oțel perforată.

Aplicație:

Pentru înșurubarea pe blaturi de lucru cu lungimea 1000, 1500 și 2000 mm.

Livrare:

Compus din **1**×pereche de coloane de susținere + **1**×panou perforat pe o parte. Nu este posibilă prinderea consolelor cu brațe de susținere și a barelor transversale.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	481 mm
Execuția panoului perforat	unilateral
Recomandat pentru tipul	1500 mm
Capacitate portantă	100 kg
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Înălțime 481 mm
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Conector pentru coloana de susținere Tip 2	938027 2
Conector pentru coloana de susținere Tip 1	938027 1
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1500	928070 1500
Coloane de susținere Înălțime 481 mm	928010 481