

Garant

Perete posterior din tablă perforată (pereche de coloane de susținere + 2 panouri perforate unilaterale), Înălțime 962 mm, Recomandat pentru tipul: 1000

**Date comandă**

Numărul de comandă	928076 1000
GTIN	4062406113056
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Pereche de coloane de susținere din țevă de oțel 100×40×2 mm. **Găuri de suspendare** la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și **bucșe filetate** pe partea frontală pentru prinderea altor module / componente. Între coloane se află un perete din tablă de oțel perforată.

Aplicație:

Pentru înșurubarea pe blaturi de lucru cu lungimea 1000, 1500 și 2000 mm.

Livrare:

Compus din **1**×pereche de coloane de susținere + **2**×panou perforat pe o parte. Recomandate pentru prinderea consolelor cu brațe de susținere.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Capacitate portantă	200 kg
Înălțime	962 mm

Execuția panoului perforat	unilateral
Recomandat pentru tipul	1000 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Înălțime 962 mm
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Conector pentru coloana de susținere Tip 2	938027 2
Conector pentru coloana de susținere Tip 1	938027 1
Coloane de susținere Înălțime 962 mm	928010 962
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1000	928070 1000