


**Garant****Perete perforat bilateral, Recomandat pentru tipul: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	928071 1500
GTIN	4062406112707
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.

Peretele perforat cu **două fețe** poate fi echipat pe ambele părți, **fără ca una să o afecteze pe cealaltă**.

Panouri perforate din tablă de oțel  $9 \times 9$  mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

**Adaptat pentru:**

Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

**Descriere tehnică**

Greutate	18 kg
Recomandat pentru tipul	1500 mm
Capacitate portantă	100 kg
Execuția panoului perforat	bilateral
Înălțime	481 mm
Adâncime	25 mm

Lățime	1420 mm
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

## Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2