


**Garant**

**Perete posterior din tablă perforată (pereche de coloane de susținere + 1 panou perforat unilateral), Înălțime 481 mm, Recomandat pentru tipul: 2000**

**Date comandă**

Numărul de comandă	928075 2000
GTIN	4062406113049
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Pereche de coloane de susținere din țevă de oțel 100×40×2 mm. **Găuri de suspendare** la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și **bucșe filetate** pe partea frontală pentru prinderea altor module / componente. Între coloane se află un perete din tablă de oțel perforată.

**Aplicație:**

**Pentru înșurubarea pe blaturi de lucru** cu lungimea 1000, 1500 și 2000 mm.

**Livrare:**

Compus din **1**×pereche de coloane de susținere + **1**×panou perforat pe o parte. Nu este posibilă prinderea consolelor cu brațe de susținere și a barelor transversale.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă	100 kg
Înălțime	481 mm
Recomandat pentru tipul	2000 mm
Execuția panoului perforat	unilateral
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Înălțime 481 mm
Tip produs	Perete perforat

## Accesorii

Conector pentru coloana de susținere Tip 2	938027 2
Conector pentru coloana de susținere Tip 1	938027 1
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 2000	928070 2000
Coloane de susținere Înălțime 481 mm	928010 481