


Garant**Perete perforat lateral rabatabil, Înălțime: 962mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928101 962
GTIN	4062406113155
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Pentru înșurubarea pe coloanele de susținere, rabatabile, se fixează cu balamale din fontă. Pentru depozitarea ordonată și ergonomică a sculelor.

Adaptat pentru:

Coloană de susținere Cod 928010 Ref. 962, Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Execuția panoului perforat	unilateral
Adâncime	25 mm
Greutate	6 kg
Lățime	420 mm
Înălțime	962 mm
Capacitate portantă	20 kg

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat