

Garant**Panou perforat cu bandă perie, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928111 1000
GTIN	4062406113162
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Panou perforat conform descrierii de la Cod 928070, inclusiv șină cu perie pentru trecerea cablurilor în spate. Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Adâncime	25 mm
Capacitate portantă	100 kg
Recomandat pentru tipul	1000 mm
Execuția panoului perforat	unilateral
Execuția panoului perforat	cu tijă cu perii
Lățime	920 mm
Greutate	6 kg
Înălțime	481 mm
Grosimea materialului	1,2 mm

Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2