


Garant**Perete perforat lateral rabatabil, Înălțime: 481 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928101 481
GTIN	4062406113148
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Pentru înșurubarea pe coloanele de susținere, rabatabile, se fixează cu balamale din fontă. Pentru depozitarea ordonată și ergonomică a sculelor.

Adaptat pentru:

Coloană de susținere Cod 928010 Ref. 481, Cod 928075.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	481 mm
Adâncime	25 mm
Execuția panoului perforat	unilateral
Capacitate portantă	20 kg
Greutate	3 kg
Lățime	420 mm

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat