

Garant**Panou perforat cu bandă perie, Recomandat pentru tipul: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	928111 1500
GTIN	4062406113179
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Panou perforat conform descrierii de la Cod 928070, inclusiv șină cu perie pentru trecerea cablurilor în spate. Pentru înșurubare între coloanele de susținere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 și pentru pereții despărțitori codurile 955430 și 955431. 1 perete central

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime	1420 mm
Înălțime	481 mm
Recomandat pentru tipul	1500 mm
Adâncime	25 mm
Capacitate portantă	100 kg
Greutate	9 kg
Execuția panoului perforat	unilateral
Execuția panoului perforat	cu tijă cu perii
Grosimea materialului	1,2 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat

Accesorii

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Multifix Recomandat pentru tipul 300	928201 300
Multifix Recomandat pentru tipul 500	928201 500
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Coloană de susținere cu suspendări Înălțime 481 mm	928060 481
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000