

**Garant****Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928131 1000
GTIN	4062406113223
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel, pe 3 părți cu margine împotriva alunecării. Parte frontală îndoită în jos. Se poate monta cu partea îndoită în jos sau în sus. **Domeniu de reglare în adâncime 110 mm.** Este posibilă blocarea **orizontală la 90° și înclinată la 110°.**

**Adaptat pentru:**

Montaj prin **suspendare** în coloanele de susținere cod 928010, căruciorul de materiale nr. 918590 (măr. 1000) și pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile pot fi echipate cu cutii de depozitare la vedere, rafturi pe care le puteți găsi la capitolul 96.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	880 mm
Domeniu de reglare în adâncime	110 mm
Recomandat pentru tipul	1000
Adâncime utilă	300 mm
Înălțimea de montare	80 mm
Lățime	920 mm
Unghi de înclinare	90 grad
Unghi de înclinare	110 grad

Execuția raftului de depozitare	Standard
Grosimea materialului	1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft