

Garant**Raft cu iluminare, Recomandat pentru tipul: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	928140 2000
GTIN	4062406113346
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Raft similar descrierii de la Cod. 928131. Cu iluminare cu LED integrată, rabatabilă (model similar Codului 928600 cu comutator pornit/oprit) sub raft.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**, corp de iluminat argintiu.

Notă:

Sistemul de iluminat de sub raftul de depozitare conține lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de producător.

Descriere tehnică

Tehnologie LED	da
Adâncime utilă	300 mm
Recomandat pentru tipul	2000
Putere absorbită	27 W
Înălțimea de montare	80 mm
Temperatură de culoare	4000 K
Lățime	1920 mm
Flux luminos	2520 lm
Lățime utilă	1880 mm
Înterupător pornit/ oprit	da

Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Execuția raftului de depozitare	cu iluminat
Grosimea materialului	1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft