

**Garant****Braț rotitor, Număr de articulații: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	928170 2
GTIN	4062406113391
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Braț rabatabil din țevă de oțel cu **1** sau **2 articulații**, pentru fixarea (prin înșurubare) pe **coloanele de susținere cod 928010**. Pentru prinderea suportului TFT/de tastatură Cod 928172 Ref. 1, panoului perforat Cod 928175 Ref. 1 și a suportului TFT Cod 928178 Ref. 1.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Număr de articulații	2
Cursa brațului rotitor	560 mm
Greutate	3,5 kg
Capacitate portantă	25 kg
Serie	Workstation
Înălțimea de montare	120 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Steel hollow-section swivel arm

---

**Accesorii**

Suport TFT Tip 1	928178 1
Panou perforat cu braț rabatabil Tip 1	928175 1
Suport TFT / pentru tastatură Tip 1	928172 1