


**Garant****Panou perforat cu braț rabatabil, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	928175 1
GTIN	4062406113414
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă robustă de oțel, îndoită, înclinare până la 45°. Posibilitate de montare pe coloana de susținere, atât în treimea inferioară, cât și în treimea superioară.

**Adaptat pentru:**

Pentru montarea pe brațul rotitor Cod 928170.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Serie	Workstation
Execuția panoului perforat	unilateral
Greutate	2,9 kg
Înălțime	420 mm
Lățime	481 mm
Grosimea materialului	1 mm

Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat