

**Garant****Raft de bază demontabil, Adâncime 400 mm, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990201 2000
GTIN	4062406113599
Clasa articolului	911

**Descriere****Execuție:**

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25mm) cu fante la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadru cu coloane are capace de capăt din plastic. Montarea se realizează fără scule prin introducere. Datorită stabilității laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale de stabilizare. Rafturi din tablă galvanizată.

**Culoare:**

Cadru cu coloane antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere**. Perechile de traverse **întotdeauna** gri antracit RAL 7016.

**Notă:**

- **Rafturile adânci de 500 mm sunt compatibile dimensional cu dulapurile GridLine și pot fi combinate cu acestea după propriile preferințe.**
- **Componentele individuale și accesoriile pentru rafturile de depozitare pot fi găsite și în eShop la Cod 990271 – 990370.**
- **Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălțime:adâncime este mai mare de 5:1 este necesară o măsură de protecție împotriva răsturnării.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

**Descriere tehnică**

Număr de rafturi de depozitare	4
Adâncimea raftului de depozitare	400 mm
Greutate maximă suportată pe raft	900 kg
Lățime raft	946 mm
Adâncimea raftului	400 mm
Structura raftului	Raft de bază
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1000 mm
Tip de fixare a raftului de depozitare	Traversă
Număr de cadre profilate	2
Înălțimea raftului	2000 mm
Lățimea liberă a raftului de depozitare	900 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	120 kg
Grosimea raftului de depozitare	38 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Raft de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse  
Recomandat pentru adâncimea raftului 400 mm

990320 400