

Garant**Îmbinare la colț cu 1 stâlp de colț, Adâncime 500 mm, Înălțime: 2400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990246 2400
GTIN	4062406114206
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Stâlpi de colț cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agățare la intervale de 40 mm, pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul coloanelor este prevăzut cu capace de capăt din plastic. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Datorită stabilității laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale pentru stabilizare. Rafturi de depozitare din tablă galvanizată.

Livrare:

Stâlp de colț, rafturi de depozitare la colț (nr. vezi mărimea corespunzătoare). 1 stâlp de colț, 5 rafturi de depozitare la colț.

Culoare:

Cadru cu coloane antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere**. Perechile de traverse **întotdeauna** gri antracit RAL 7016.

Notă:

Îmbinarea la colț poate fi realizată doar cu 2 rafturi de bază Cod 990201 sau Cod 990211.

Descriere tehnică

Înălțimea raftului	2400 mm
Greutate maximă suportată pe raft	900 kg
Număr de rafturi de depozitare	5

Adâncimea raftului de depozitare	975 mm
Lățime raft	975 mm
Partea frontală a raftului de depozitare (dimensiune A)	636 mm
Recomandat pentru adâncimea rafturilor	500 mm
Pentru montarea raftului sunt necesare rafturi de legătură	da
VARIANTĂ pe colț ca particularitate unică	nu
Montaj client	da
Adâncimea raftului de depozitare (dimensiune B)	972 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	120 kg
Grosimea raftului de depozitare	38 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 500 mm
Tip produs	Îmbinare la colț

Accesorii

Raft de depozitare la colț galvanizat cu set de traverse Recomandat pentru adâncimea rafturilor 500 mm	990370 500
---	------------