

Garant**Disc de șlefuire în evantai (A) șlefuire fină, Ø 125 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	566345 120
GTIN	4045197722379
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Disc suport din fibre de sticlă cu strat din țesătură abrazivă (3M 237AA Trizact™) cu suprafață piramidală fină din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu.

Aplicație:

Special pentru **înnobilarea suprafețelor** materialelor dure, greu de prelucrat, precum **INOX, titan, oțeluri înalt aliate** etc. Finisare de durată, **reproductibilă și durabilitate mărită** în comparație cu discurile de șlefuire cu granulație asemănătoare. Turație Recomandată 2100 - 3000 min⁻¹.

Descriere tehnică

Descrierea formei	oblic
Ø găurii	22,23 mm
Granulație	120
Ø discurilor	125 mm
Material abraziv	Oxid de aluminiu (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
Uscat	recomandat		