

Garant**Cadre ale coloanei cu căptușeală din tablă, Adâncime 500 mm, Înălțime: 2400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990296 2400
GTIN	4062406114503
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm și capace din plastic la ambele capete. Căptușeala din tablă perforată împiedică pătrunderea din lateral.

Aplicație:

Pentru rafturi de bază și anexate nr. 990201 – 990216, utilizabil drept cadru intermediar sau final.

Culoare:

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Este posibilă montarea ca perete intermediar	da
Înălțimea raftului	2400 mm
Recomandat pentru raft modular	da
Înălțime	2400 mm
Lățime	500 mm

Montaj client	da
Adaptarea raftului de depozitare	pe 1 părți
Recomandat pentru adâncimea raftului	500 mm
Recomandat pentru înălțimea raftului	2400 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 500 mm
Tip produs	Cadru cu coloane

Accesorii

Set de echere, 2 buc., pentru fixarea la sol	990399
Placă suport pentru compensarea denivelărilorSet de 10 piese	990398