

**Garant****Cadre ale coloanei cu căptușeală din tablă, Adâncime 500 mm, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990296 800
GTIN	4062406114428
Clasa articolului	911

**Descriere****Execuție:**

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm și capace din plastic la ambele capete. Căptușeala din tablă perforată împiedică pătrunderea din lateral.

**Aplicație:**

Pentru rafturi de bază și anexate nr. 990201 – 990216, utilizabil drept cadru intermediar sau final.

**Culoare:**

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Lățime	500 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului	500 mm
Recomandat pentru raft modular	da
Recomandat pentru înălțimea raftului	800 mm
Adaptarea raftului de depozitare	pe 1 părți

Montaj client	da
Înălțime	800 mm
Înălțimea raftului	800 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar	da
Domeniu de utilizare	Raft de depozitare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 500 mm
Tip produs	Cadru cu coloane

## Accesorii

Placă suport pentru compensarea denivelărilorSet de 10 piese	990398
Set de echere, 2 buc., pentru fixarea la sol	990399