

Garant**Set de capete de alezare Ø 9,75 – 101,1 mm, Prindere: HW63****Date comandă**

Numărul de comandă	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Cu **cap de alezat digital** Cod 237516, **unitate de afișare digitală** Cod 237601, bare pentru strunjire interioară și accesorii în trusă.

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și suporturi pentru plăcuțe amovibile. Extensibil cu adaptor și suport pentru plăcuțe amovibile până la Ø 152,1 mm. **Precizie de poziționare 0,01 mm / prin vernier 0,002 mm pe Ø.**

Prin unitatea digitală de afișare 0,001 mm pe Ø.

Bare de alezat cu plăcuță amovibilă ISO compatibilă tip **CC..0602**.

Suport de plăcuțe amovibile cu plăcuță amovibilă ISO compatibilă tip **CC..09T3**.

Livrare:

1 cap de alezare: 237516 HW63

câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Bară de alezare Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

Cod 237634 Bară de alezare Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

Cod 237640 Bară de alezare Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

Cod 237642 Bară de alezare Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 suport pentru plăcuțe amovibile: Cod 237645 pentru Ø 87,75 - 101,1 mm (cu adaptor Cod 237534 cu Ø până la 114,1 mm)

câte 1 plăcuță amovibilă: 260052 CU7010 (sau folosiți CC..0602)

260058 CU7010 (sau folosiți CC..09T3)
1 unitate digitală de afișare: Cod 237601

Piese de schimb:

Pentru Cod 237630 – 237642: Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Pentru Cod 237645; 237531; 237532: Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțe amovibile Cod 237695 – 237698.

Notă:

Suport pentru plăcuțe amovibile cu adaptor (Cod 237531; 237532; 237534) pentru extinderea intervalului de Ø pînă la 152,1 mm: pentru produse individuale, a se vedea setul de capete de alezare Cod 237512.

Descriere tehnică

Prindere	HW63
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237640
Suport plăcuțe amovibile	237645
Capul arborelui Ø 9,75 – 152,1 mm Prindere HW63	237516 HW63
Bară pentru strunjire interioară	237630
Bară pentru strunjire interioară	237634
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237642
CC.T 09T304 Categorie CU7010	260058 CU7010
Unitate de afișare digital	237601
Set fără prindere Ø 9,75 – 101,1 mm	237539