

**HOLEX®**
**Trusă de chei tubulare cu biți lungi, pătrat 1/4 inch 35 buc.**

**Date comandă**

Numărul de comandă	630280
GTIN	4045197722447
Clasa articolului	62A

**Descriere**
**Execuție:**
**Părți de acționare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**

 Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi / piulițe gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

și pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală gs\_profil\_6kant M4 – M8.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Livrare:**

Chei tubulare hexagonale lungi: 12 buc. Cod 631415 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 6 buc. Cod 631720 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029

Mâner tubular: 1 buc. similar Cod 632829

Prelungitor: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633520

Clichet: 1 buc. Cod 632300

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Lungime: 371 mm

Lățime: 157 mm

Înălțime: 33 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 2,5-8 mm

## Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Număr de piese	35
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	2,5-8 mm
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	371 mm
Lățime	157 mm
Înălțime	33 mm