

Garant**Mandrină pentru freze tip Performance, cu orificiu al canalului de răcire
Forma ADB, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300395 20
GTIN	4062406114657
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate cozile superfinisate.**
- **Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.**

Execuție text publicitar:

Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

- **Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.**
- **Contur exterior optim – cu amortizare.**
- **Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferențial.**
- **Ruperile cozii frezei sunt improbabile.**
- **Execuție de precizie.**

Avantaj text publicitar:

- **Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.**
- **Contur exterior optim – cu amortizare.**
- **Ruperile cozii frezei sunt improbabile.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 Forma B și DIN 6535 Forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicații pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, **siguranța procesului!**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø D ₂	46,5 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40