

Garant

Portscule tip Performance pentru freze cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø de prindere D1: 20mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	304460 20
GTIN	4062406114770
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Toate cozile superfinisate.**
- **Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.**

Avantaj:

- **Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.**
- **Contur exterior optim – cu amortizare.**
- **Manipulare plăcută cu ajutorul filetelui diferențial.**
- **Ruperile cozii frezei sunt improbabile.**
- **Execuție de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicații pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, **siguranța procesului!**

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
-----------------------------	--------

Ø D ₂	46,5 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	53,5 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK