

Garant**Portscule hidraulice subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307531 6
GTIN	4062406114909
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Formă extrem de subțire (conică la 3°).
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
- Cozi superfinisate.
- Se pot folosi reducții.

Avantaj:

- Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
- Proprietăți ideale de amortizare.
- Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

Aplicație:

Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.

În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.

Pentru găurire, alezare și frezare.

Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Bucșe intermediare Cod 302135 – 302165.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
------------------------------	------

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
L ₂	34 mm
Ø D ₃	15,57 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică