

Garant**Mandrină hidraulică subțire, SK 40 A = 80, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302089 8
GTIN	4062406114824
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Formă extrem de subțire (contur 3°)**
- **Structură finisată a suprafeței.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Posibilitate de ajustare axială pe lungime.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Se pot folosi reducții.**

Aplicație:

Mai ales la execuția sculelor și matrițelor. **În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.** Pentru găurire, alezare și frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₃	18,3 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø exterior D	49,5 mm
L ₂	40 mm

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	SK 40 A = 80
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308878 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308878 4
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308878 3,5
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308878 2
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308878 1
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308878 4,5
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Cheie de strângere ER Canal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie pentru mini-piuliță ER Pentru mandrina ER 8	309740 8
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308878 5
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308878 1,5

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308806 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308878 3