

**Garant****Portscule hidraulice subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307531 8
GTIN	4062406114916
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Formă extrem de subțire (conică la 3°).
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
- Cozi superfinisate.
- Se pot folosi reducții.

**Avantaj:**

- Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
- Proprietăți ideale de amortizare.
- Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

**Aplicație:**

Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.

**În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.**

Pentru găurire, alezare și frezare.

Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere h6.

**Livrare:**

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

**Accesorii opționale:**

Bucșe intermediare Cod 302135 – 302165.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>3</sub>	17,57 mm
------------------	----------

L <sub>2</sub>	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică