

**RUNPOTEC**  
HFR KABELNZEHSPEZIALIST**Cablu de tragere din nylon, Lungimea benzii: 30m****Date comandă**

Numărul de comandă	814862 30
GTIN	9120045472578
Clasa articolului	86A

**Descriere****Execuție:**

Cablu de tragere din plastic, de **4 mm** grosime, deosebit de maleabil, foarte rezistent la abraziune și neconductibil electric. Materialul este rezistent la îndoire, nedeformabil și alunecă foarte bine. Cablu din nylon. O extremitate presată cu arbore elicoidal și ochet de tracțiune; o extremitate presată cu ochet de tracțiune.

**Descriere tehnică**

Lungimea benzii	30 m
Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon	1,1 kN
Tip produs	Sculă pentru tragerea cablului

**Accesorii**

Power Disk	814770
Unguent pentru alunecarea cablurilor	814760

