

Garant**Mandrină scurtă Forma E, HSK-E 40, Gama de prindere: 0,3-10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$. Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere** cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,3 - 10 mm
Ø exterior D	38 mm
Tip constructiv	subțire
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	Deschidere 4
Lungime activă dimensiune A	91 mm
Suport	HSK-E 40
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă