


Garant**ZeroClamp Placă de bază, Tip: 25438****Date comandă**

Numărul de comandă	360012 25438
GTIN	4045197722713
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Toate găurile pentru canalele în T sunt de **63, 100, 125 mm**.

Gaură centrală Ø 25 H7 pentru prinderea unui set de centrare. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Pentru mașini verticale / orizontale.

Material:

Placă de bază din aluminiu foarte rezistent, tratată la suprafață.

Toate componentele sistemului de strângere sunt din oțel inoxidabil sau rezistent la coroziune.

Accesorii opționale:

Bolț de pretensionare Cod 360025. Blocuri de conectare Cod 360017 Ref. 12808 / 12805.

Notă:

Plăci de bază cu Ø plăcii de strângere de 138 mm, se livrează la cerere și cu plăci de strângere autoblocante.

Descriere tehnică

Lățime B	596 mm
Tip	25438
Înălțime H	54 mm
Număr de flanșe de strângere	6
Lungime A	396 mm
Distanța între axe S	200 mm
Ø capului de strângere	138 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Placă de bază

Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Tablă de acoperire pentru placă de bază Tip 25449	360013 25449
	360025 12M10/90

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip
12M10/90

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip
12M10

360025 12M10

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M8

360025 16M8

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip
12M10/138

360025 12M10/138

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip
16M10

360025 16M10

ZeroClamp Bloc de conectare Tip 12808

360017 12808

ZeroClamp Bloc de conectare Tip 12805

360017 12805