

Garant
Suport 90°, cilindric cu RI lung, Tip: 29

Date comandă

Numărul de comandă	239745 29
GTIN	4062406115784
Clasa articolului	23A

Descriere
Execuție:

Model recomandat pentru mașinile CN, cu \varnothing precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

Notă:

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse: 32,21 - 50 mm

Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate: 40,21 - 50 mm

Lungimea totală L: 216 mm

Lungime utilă L₁: 152,5 mm

\varnothing cozii D₅ h6: 32 mm

Moment de strângere recomandat: 35 Nm

Descriere tehnică

Moment de strângere recomandat	35 Nm
\varnothing cozii D ₅ h6	32 mm
Lungime utilă L ₁	152,5 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate	40,21 - 50 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse	32,21 - 50 mm
Lungimea totală L	216 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare