

**Garant****Șină media cu 4 prize 250V + Pornit/Oprit, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928444 1000
GTIN	4062406116248
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Cu 2 module Cod 928470 Ref. DE250V/2 și modul Cod 928470 Ref. ON/OFF1, comutator de pornire/oprire pentru unitatea de iluminare.

Din tablă de oțel în **execuție constructivă modulară**. Toate elementele de construcție electrice cu **cablu** și **contact cu fișă**. Modulele și acoperirile pot fi modificate / poziționate după preferință.

Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară și frontală pentru alimentarea cu curent electric și interconectarea mai multor șine media.

**Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru șine media):**

1 × unitate de distribuție Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli și 5 fișe tripolare,  
1 × racord tip ștecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

**Descriere:****Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):**

- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secțiuni transversale ale cablurilor prefabricate:  
3 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent alternativ (L, N, PE)  
5 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
- Clasa de protecție 1
- Clasă de protecție IP 20.

**Adaptat pentru:**

Coloane de susținere Cod 928010, coloane de susținere pe colț Cod 928030. Montaj prin agățare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului și a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați!

## Descriere tehnică

Greutate	6 kg
Înălțimea de montare	160 mm
Lățime	920 mm
Recomandat pentru tipul	1000
Unitate de împărțire	8E
Domeniu de reglare în adâncime	60 mm
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	da
Număr prize tip F	4
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	F
Tip de curent	AC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

## Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modul pentru energie și medii Tip modul DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/2	928470 0/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Unitate de distribuție Număr de pini / număr de ieșiri 3/5	928492 3/5

Cablu prelungitor pentru sistem de conectare Wieland Tip  
3

---

923424 3