

Garant**Modul media pentru coloana de susținere, Tip modul: CH250V/2****Date comandă**

Numărul de comandă	928460 CH250V/2
GTIN	4062406116439
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel. Pentru înșurubarea laterală în coloane de susținere. Cu două prize cu contact de protecție cablate complet.

Adaptat pentru:

Coloană de susținere Cod 928010 (excepție Ref. 200), Cod 928020, 928075 și Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Pentru fiecare coloană de susținere pot fi montate numai două prize.

Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	10 A
Înălțime	480 mm

Lățime	55 mm
Greutate	2 kg
Înterupător pornit/ oprit	nu
Număr prize tip J	2
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	J
Tip de curent	AC
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric