

Garant**Modul media pentru coloana de susținere, Tip modul: CH250/ONOF****Date comandă**

Numărul de comandă	928460 CH250/ONOF
GTIN	4062406116446
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel. Pentru înșurubarea laterală în coloane de susținere. Cu o priză cu contact de protecție cablată complet și comutator pornit / oprit pentru unitatea de iluminare.

Adaptat pentru:

Coloană de susținere Cod 928010 (excepție Ref. 200), Cod 928020, 928075 și Cod 928076.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Pentru fiecare coloană de susținere pot fi montate numai două prize.

Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	250 V
Putere de conectare	250V / 10A
Curent nominal	10 A

Înălțime	480 mm
Lățime	55 mm
Greutate	2 kg
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Număr prize tip J	1
Tip priză	J
Tip de curent	AC
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric