


Garant GRIDLINE

**Panou lateral cu module media, Înălțime: 550mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928500 550
GTIN	4062406117306
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Panou lateral cu picior, din tablă de oțel îndoită, cu orificii de  $\square 9 \times 9$  mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor și suporturilor Easyfix precum și a accesoriilor pentru panourile perforate.

Din tablă de oțel în **execuție constructivă modulară**. Toate elementele de construcție electrice cu **cablu și contact cu fișă**. Modulele și acoperirile pot fi modificate / poziționate după preferință.

Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară și frontală pentru alimentarea cu curent electric și interconectarea mai multor șine media.

**Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru șine media):**

1 × unitate de distribuție Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli și 5 fișe tripolare,  
1 × racord tip ștecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

**Descriere:****Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):**

- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secțiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent alternativ (L, N, PE)
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)

- **Clasa de protecție 1**
- **Clasă de protecție IP 20.**

**Adaptat pentru:**

Bancuri de lucru cu înălțime 850 mm, picioare cu înălțime 800 mm și 650 mm.

**Echipare:**

Priză 250 V, Cod 928470 Ref. DE250V/1: 2

Nr. module goale (1E / 2E / 3E): 1x / 0x / 0x

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Modulele media compatibile sunt prezentate la Cod 928470. Modulele Cod 928470 cu Ref. \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 și \_RCD nu pot fi folosite în panoul lateral. Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.

## Descriere tehnică

Înălțime	550 mm
Lățime	500 mm
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tensiune nominală	250 V
Număr prize tip F	2
Tip priză	F
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Panou lateral

## Accesorii

Modul pentru energie și medii Tip modul 0/2	928470 0/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1