

Garant GRIDLINE

## Șină media pentru partea posterioară a bancului de lucru, Recomandat pentru lungimea dintre 2 picioare: 1200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	928510 1200
GTIN	4062406117429
Clasa articolului	9GG

### Descriere

#### Execuție:

Șină media pentru fixare pe partea posterioară a bancului de lucru, între picioare. Modulele media sunt cablate complet între ele.

Din tablă de oțel în **execuție constructivă modulară**. Toate elementele de construcție electrice cu **cablu** și **contact cu fișă**. Modulele și acoperirile pot fi modificate / poziționate după preferință.

Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară și frontală pentru alimentarea cu curent electric și interconectarea mai multor șine media.

#### Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru șine media):

1 × unitate de distribuție Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli și 5 fișe tripolare,  
1 × racord tip ștecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

#### Descriere:

##### Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):

- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secțiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent alternativ (L, N, PE)
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
- Clasa de protecție 1
- Clasă de protecție IP 20.

#### Echipare:

Priză 250 V, Cod 928470 Ref. DE250V/1: 2

Nr. module goale (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

**Notă:**

Primele conexiuni, precum racordarea ștecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.

Modulele media compatibile sunt prezentate la Cod 928470. Modulele Cod 928470 cu Ref. \_CEE400/5, \_AIR/S, \_STOP, \_ON/OFF1, \_ON/OFF2 și \_RCD nu pot fi folosite în șina media.

**Descriere tehnică**

Adâncime	40 mm
Lățime	1200 mm
Înălțime	200 mm
Înterupător pornit/ oprit	nu
Tensiune nominală	250 V
Număr prize tip F	2
Tip ștecă intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	F
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Modul electric

**Accesorii**

Modul pentru energie și medii Tip modul 0/2	928470 0/2
Modul pentru energie și medii Tip modul 0/1	928470 0/1