

Garant**Corp de iluminat cu LED, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928600 1000
GTIN	4062406117443
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecă industrială). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă argintie din tablă de oțel și panou din PMMA.

Adaptat pentru:

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

Culoare:

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

Descriere tehnică

Adâncime	120 mm
Fără efect de orbire și clipire	da
Adâncimea corpului de iluminat	30 mm
Lungimea corpului de iluminat	850 mm
Lungime	920 mm
Serie	Workstation
Flux luminos	1890 lm

Putere absorbită	27 W
Greutate	3 kg
Recomandat pentru tipul	1000 mm
Tehnologie LED	da
Temperatură de culoare	4000 K
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înterupător pornit/ oprit	nu
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare