

Waldmann **Unitate de iluminare TAMETO, Recomandat pentru tipul: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	928608 1500
GTIN	4013330060695
Clasa articolului	93L

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecă industrială). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă din aluminiu eloxat incolor și plastic negru. Suprimare a luminii orbitoare datorită panoului prismatic conic PMMA. Unitatea de iluminare este dimabilă continuu și protejată împotriva impurităților datorită formei constructive închise. Racord prin sistem de conectare industrială pentru o cablare simplă în serie.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Adaptat pentru:

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

Descriere tehnică

Adâncime	187 mm
Lungime	1420 mm
ecranare continuă	da
Adâncimea corpului de iluminat	167 mm
Lungimea corpului de iluminat	1190 mm
Temperatură de culoare	4000 K

Fără efect de orbire și clipire	da
Greutate	4 kg
Putere absorbită	33 W
Tehnologie LED	da
Recomandat pentru tipul	1500 mm
Flux luminos	3200 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Clasă de protecție IP	IP 20
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare