

Garant**Lampă de iluminat LED cu întrerupător Pornit/Oprit, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928602 1000
GTIN	4062406117474
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat și cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ștecăr industrial). Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum și clarității conturului și contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.

Această lampă conține LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă. Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă argintie din tablă de oțel și panou din PMMA.

Adaptat pentru:

Consolă cu braț de susținere Cod 928055, 928056, 972086 și 972087.

Culoare:

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

Descriere tehnică

Adâncimea corpului de iluminat	30 mm
Flux luminos	1890 lm
Greutate	3 kg
Putere absorbită	27 W
Număr de comutatoare pornit / oprit	1
Adâncime	120 mm

Tehnologie LED	da
Fără efect de orbire și clipire	da
Lungime	920 mm
Recomandat pentru tipul	1000 mm
Lungimea corpului de iluminat	850 mm
Temperatură de culoare	4000 K
Serie	Workstation
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tensiune nominală	250 V
Înterupător pornit/ oprit	da
Grosimea materialului	1 mm
Tip produs	Unitate de iluminare