

Waldmann **Corp de iluminat tip tijă Taneo, Tip: 47****Date comandă**

Numărul de comandă	928655 47
GTIN	4013330055967
Clasa articolului	93L

Descriere**Execuție:**

Tehnologie LED eficientă, de bună calitate și care nu necesită întreținere, cu iluminare difuză, omogenă, fără umbre și efect de orbire. Buton tip membrană cu pornire/oprire și dimare (până la 10 % progresiv, cu funcție de memorare). Carcasă din aluminiu eloxat incolor. Braț cu articulație a capului 3D și cu arc. Temperatura de culoare alb neutru cu 4.000 K.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final. Cu 36 LED-uri.

Livrare:

Inclusiv clemă de prindere pe masă (rază de prindere 0 – 70 mm). Cablu de legătură de 3,0 m cu ștecă european.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Lungimea corpului lămpii	577 mm
Lățimea corpului lămpii	136 mm
Rază de acțiune a brațului articulat 3D	180 grad
Corpuri de iluminat	LED
Înălțimea corpului lămpii	33 mm
Tip de fixare	Clemă de prindere pe masă

Culoarea luminii	alb neutru K
Lungimea cablului de conectare	3 m
Putere absorbită	30 W
Iluminare cu intensitate variabilă	continuu
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	4000 K
Înălțimea totală	1070 mm
Tip ștecă intrare	C
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru