

Waldmann **Corp de iluminat tip tijă Taneo, Tip: 31****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 928655 31     |
| GTIN               | 4013330055943 |
| Clasa articolului  | 93L           |

**Descriere****Execuție:**

Tehnologie LED eficientă, de bună calitate și care nu necesită întreținere, cu iluminare difuză, omogenă, fără umbre și efect de orbire. Buton tip membrană cu pornire/oprire și dimare (până la 10 % progresiv, cu funcție de memorare). Carcasă din aluminiu eloxat incolor. Braț cu articulație a capului 3D și cu arc. Temperatura de culoare alb neutru cu 4.000 K.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final. Cu 24 LED-uri.

**Livrare:**

Inclusiv clemă de prindere pe masă (rază de prindere 0 – 70 mm). Cablu de legătură de 3,0 m cu ștecă european.

**Descriere tehnică**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Lungimea cablului de conectare          | 3 m                          |
| Corpuri de iluminat                     | LED                          |
| Rază de acțiune a brațului articulat 3D | 180 grad                     |
| Lungimea corpului lămpii                | 398 mm                       |
| Tip de fixare                           | Dispozitiv de fixare pe masă |
| Putere absorbită                        | 23 W                         |
| Iluminare cu intensitate variabilă      | continuu                     |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Alimentare cu energie           | Cu alimentare de la rețea                      |
| Lățimea corpului lămpii         | 136 mm   |
| Culoarea luminii                | alb neutru K                                   |
| Înălțimea corpului lămpii       | 33 mm  |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu   |
| Tensiune nominală               | 250 V  |
| Temperatură de culoare          | 4000 K   |
| Înălțimea totală                | 1070 mm  |
| Înterupător pornit/ oprit       | da   |
| Tip ștecăr intrare              | C  |
| Tip produs                      | Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru |