


Garant**Șipcă de margine din tablă de oțel, Lățime: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928720 1500
GTIN	4062406117672
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu găuri dreptunghiulare de \square 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor și clemelor. Marginea superioară îndoită, cu 8 locașuri de prindere de 6 mm pentru introducerea de ex. a șurubelnițelor.

Adaptat pentru:

Lungimea tuturor meselor de lucru și a tuturor blaturilor de lucru este corespunzătoare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Număr de ștanțări pe muchia superioară, pentru inserția de ex. a șurubelnițelor	8
Înălțimea peste blat	210 mm
Material	Tablă de oțel
Adâncime	120 mm
Lățime	1500 mm
Culoarea	Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere
Înălțime	248 mm
Ø de ștanțare pe muchia superioară	6 mm

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Șipcă de margine