

Garant**Dulap superior cu rulou, Lățime: 1500mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 928710 1500 |
| GTIN | 4062406117641 |
| Clasa articolului | 91P |

Descriere**Execuție:**

Carcasă din tablă de oțel cu **perete posterior dublu** (protecție împotriva prafului). Suprafață interioară cu □ 9×9 mm la distanță de 37 mm. Rulou eloxat cu 2 mânere din plastic și margine de închidere cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Lățime utilă | 1450 mm |
| Adâncime | 250 mm |
| Înălțime | 962 mm |
| Lățime | 1500 mm |
| Adâncime utilă | 140 mm |
| Înălțimea utilă | 845 mm |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm |

| | |
|------------------------|---|
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap de prelungire / tip extensie |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO13 | 914226 KO13 |
|---|-------------|