

**Garant****Extensie pentru dulap, Recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	928700 1000
GTIN	4062406117610
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Carcasă din tablă de oțel cu **panou posterior dublu** (protecție împotriva prafului). Suprafață interioară cu  $\square$  9x9 mm la distanță de 37 mm. La deschidere, ușile se basculează orizontal în față. Pentru montarea între coloanele de susținere Cod 928010.

**Aplicație:**

Recomandat și pentru montarea pe perete.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035,  
uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru tipul	1000
Lățime utilă	880 mm
Lățime	920 mm
Adâncime utilă	150 mm
Capacitate portantă	140 kg
Greutate	32 kg
Adâncime	250 mm
Înălțimea utilă	410 mm
Înălțime	481 mm

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de prelungire / tip extensie

## Accesorii

Arc cu gaz comprimat Recomandat pentru Ref. 1000	938016 1000
--	-------------