


**Garant****Șipcă de margine din tablă de oțel, Lățime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928720 1000
GTIN	4062406117665
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel cu găuri dreptunghiulare de  $9 \times 9$  mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor și clemelor. Marginea superioară îndoită, cu 8 locașuri de prindere de 6 mm pentru introducerea de ex. a șurubelnițelor.

**Adaptat pentru:**

Lungimea tuturor meselor de lucru și a tuturor blaturilor de lucru este corespunzătoare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Material	Tablă de oțel
Înălțime	248 mm
Adâncime	120 mm
Culoarea	Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere
Lățime	1000 mm
Înălțimea peste blat	210 mm
Număr de ștanțări pe muchia superioară, pentru inserția de ex. a șurubelnițelor	8
Ø de ștanțare pe muchia superioară	6 mm

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Șipcă de margine