

**Garant****CaraFin Piatră de lustruire diamantată, D126, Tip: ZY0608****Date comandă**

Numărul de comandă	551943 ZY0608
--------------------	---------------

GTIN	4062406117856
------	---------------

Clasa articolului	51G
-------------------	-----

**Descriere****Execuție:**

**Pietre de lustruire din material PU elastic**, cu granulație diamantată pe circumferință.

Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit.

**Aplicație:**

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă și adaptarea la contur.

**Descriere tehnică**

Ø cap	6 mm
-------	------

Ø cozii	3 mm
---------	------

Viteză periferică recomandată	1 - 2 m/s
-------------------------------	-----------

Lungimea capului	8 mm
------------------	------

Serie	CaraFin
-------	---------

Material abraziv	Diamant
------------------	---------

Prescurtare pentru material abraziv	D
Grad de finețe	Etapa de lustruire prealabilă
Caracteristici nume produs	D126
Tip produs	Piatră de lustruire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		