

Garant**CaraFin Piatră de lustruire diamantată, D10, Tip: ZY0608****Date comandă**

Numărul de comandă	551941 ZY0608
GTIN	4062406114596
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

Pietre de lustruire din material PU elastic, cu granulație diamantată pe circumferință.

Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparație cu granulele de diamant libere din paste de șlefuit.

Aplicație:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă și adaptarea la contur.

Descriere tehnică

Ø cozii	3 mm
Ø cap	6 mm
Viteză periferică recomandată	1 - 2 m/s
Lungimea capului	8 mm
Serie	CaraFin
Material abraziv	Diamant

Prescurtare pentru material abraziv	D
Grad de finețe	Etapa de lustruire finală
Caracteristici nume produs	D10
Tip produs	Piatră de lustruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		