

**Banc de lucru cu 4 sertare și 1 ușă batantă, Lungime blat de lucru: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	929510 1500
GTIN	4062406117771
Clasa articolului	92W

Descriere**Execuție:**

- **Blat de lucru 40 mm, rezistent la deformări, din fag încleiat, vopsit incolor cu vopsea UV.**
- **Infrastructură - tablă de oțel sudată.**
- **Sertare din tablă de oțel cu role cu coeficient redus de frecare din Delrin.**
- **Uși din tablă de oțel cu suport din plastic, unghi de deschidere de 180° și balamale cu închidere automată.**
- **Încuietoare cilindrică cu 2 chei.**

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga): 180; 180; 180

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 180

Înălțimea ușii (dreapta): 360

Accesorii opționale:

Pentru rafturile de depozitare recomandate, consultați Cod 929581.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părți frontale antracit RAL 7016, **acoperit cu vopsea pulbere, rafturi de depozitare galvanizate.**

Notă:

Alte părți frontale posibile: gri deschis RAL 7035, albastru RAL 5005. Nu este posibilă vopsirea specială.

Descriere tehnică

Greutate	92 kg
----------	-------

Material masă lucru	Fag Multiplex
Număr de sertare	4
Lățime utilă sertare	490 mm
Înălțimea ușii (dreapta)	360 mm
Adâncime structură de bază	630 mm
Banc de lucru cu posibilitate de închidere centrală	da
Adâncime utilă sertare	520 mm
Blat de lucru adâncime	700 mm
Blat de lucru grosime	40 mm
Lățime structură de bază	1200 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Înălțime	850 mm
Banc de lucru în serie	nu – blatul iese prea mult în afară
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	700 kg
Grosimea materialului	1,5 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	100 kg
Grosimea plăcii	40 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	90 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Egalizarea înălțimii	20 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Manșon de butuc 225-010-9 fără inserție

914202