

Garant GRIDLINE

Banc de lucru, deschidere pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	921014 1500
GTIN	4062406117894
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietorie cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Adâncime structură de bază	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	950 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Greutate	139,8 kg
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Număr de sertare	4
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	Ready-to-go
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6	950320 125/6
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5	950320 150/5
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20

Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Covoraș din PVC moale transparent Lățime 1500 mm	951951 1500
Set pentru atelier Număr de scule 26	955081 26
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4	950320 150/4
Set de clești Număr de scule 5	954306 5
Set pentru atelier Număr de scule 22	955072 22
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953522 10