

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G,  
Lungime blat: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	921051 1500
GTIN	4062406118013
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasa pentru sertare se închide central cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu extensie diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Carcase cu ușă și un raft de depozitare

**Echipare:**

Înălțimea ușii (stânga) mm: 625

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 100, 125, 150, 250

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	1500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	950 mm
Serie	Ready-to-go
Blat de lucru adâncime	750 mm
Număr de sertare	4
Blat de lucru grosime	50 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime structură de bază	1300 mm
Greutate	143,5 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime structură de bază	700 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Set pentru atelier Număr de scule 26	955081 26
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4	950320 150/4
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3

Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5	950320 150/5
Covoraș din PVC moale transparent Lățime 1500 mm	951951 1500
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6	950320 125/6
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Set de clești Număr de scule 5	954306 5
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953522 10
Set pentru atelier Număr de scule 22	955072 22