

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcase 16G, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 12×20G, Lungime blat: 1500/6+4mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 125, 200, 300

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Livrare:

2 × carcase cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Greutate	164 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Blat de lucru lungime	1500 mm

Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	850 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Serie	vario
Blat de lucru adâncime	750 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Număr de sertare	10
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927500 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 300 mm	927500 300
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/6	927300 800/6
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/4	927300 800/4
Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1500 mm	926241 1500